


電池評価用オフラインガス分析2室セル ～SB1700～

■ セル構成

- ① ローレットナット (SUS304) 8個
- ② 絶縁スリーブ (PPS) 8個
- ③ リード棒 (SUS316) 2個
- ④ エンドプレート (SUS316) 2個
- ⑤ O-リング1 (パーフロ) 2個 ※1
- ⑥ スプリング 0.5 kgf (SUS316) 2個 ※3
- ⑦ 絶縁ガイド (PPS) 2個
- ⑧ O-リング2 (パーフロ) 2個 ※1
- ⑨ 集電板 (SUS316) 2個
- ⑩ O-リング3 (パーフロ) 2個 ※1
- ⑪ ブランクキャップ (SUS316) 4個
- ⑫ チューブ綱手ストレート型おすコネクター (SUS316) 4個 ※4
- ⑬ スリーブ付きボルト (SUS304) 8個
- ⑭ セプタムホルダー (PPS) 2個
- ⑮ セプタム (PTFE/シリコン) 100個 ※5
- ⑯ セルボディ(1) (PPS) 1個
- ⑰ ノックピン (PPS) 2個
- ⑱ O-リング4 (シリコン) 3個 ※1
- ⑲ O-リング5 (パーフロ) 2個 ※1
- ⑳ リチウムイオン伝導性固体電解質膜 1個 ※2
- ㉑ 六角穴付きボルト (SUS304) 4個
- ㉒ セルボディ(2) (PPS) 1個
- ㉓ シールテープ 1個



■ 交換用パーツ


- ※1: S1600 O-リング 1回分
- ※2: S1600 リチウムイオン伝導性固体電解質膜 1個

■ オプション

- ※3: S1600 スプリング (1K) 2個
- ※4: S1700 交換用フェルール 10個
- ※5: S1700 セプタム100個
- ※6: S1700 ガスパージ用パーツ 1個

【内容】

- ・開閉用(3方タイプ)バルブ 2個
- ・1/16"ステンレスチューブ 85cm



株式会社 イーシーフロンティア

〒619-0237 京都府相楽郡精華町3丁目2番30号

(TEL)0774-39-8299 (FAX)0774-39-8010 (MAIL) info@ec-frontier.co.jp

https://www.ec-frontier.co.jp

