


電池評価用2室3極セル ～ SB1900 ～

■ セル構成

- ① ローレットナット (SUS304) 8個
- ※3 ② 絶縁スリーブ (PPS) 8個
- ③ 集電棒 (SUS316) 2個
- ④ 押え板 (SUS316) 2個
- ※1 ⑤ O-リング1 (パーフロ) 2個
- ※1 ⑥ O-リング2 (パーフロ) 2個
- ※4 ⑦ スプリング (0.5K) (SUS316) 2個 ※0.5 kgf
- ⑧ 絶縁ガイド (PPS) 2個
- ※1 ⑨ O-リング3 (パーフロ) 2個
- ⑩ 集電板 (SUS316) 2個
- ⑪ スリーブ付ボルト (SUS304) 8個
- ⑫ 電極ホルダー (PPS) 1個 ※φ6電極適合
- ※1 ⑬ O-リング4 (パーフロ) 2個
- ⑭ セルボディ1 (PPS) 1個
- ⑮ ノックピン (PPS) 2個
- ※1 ⑯ O-リング5 (シリコン) 3個
- ※1 ⑰ O-リング6 (パーフロ) 2個
- ※2 ⑱ リチウムイオン伝導性固体電解質膜 1枚
- ⑲ 六角穴付ボルト (SUS304) 4個
- ⑳ ブランクキャップ (PPS) 1個
- ㉑ セルボディ2 (PPS) 1個



■ 交換用パーツ

- (※1) S1900 ゴム 1回分
- (※2) S1600 リチウムイオン伝導性固体電解質膜
- (※3) 605210 絶縁スリーブ 8個 (M5用)

■ オプション

- (※4) S1600 スプリング (1K) 2個

株式会社 イーシーフロンティア

〒619-0237 京都府相楽郡精華町3丁目2番30号

(TEL)0774-39-8299 (FAX)0774-39-8010 (MAIL) info@ec-frontier.co.jp

https://www.ec-frontier.co.jp

