


電池内部観察用透明電極セル ～ SB2600 ～



■ セル構成

S2600 セル本体

- ① 六角穴付ボルト (SUS304) 8個
- ② 集電棒 (SUS316) 2個
- ※2 ③ 絶縁スリーブ (PPS) 4個
- ④ ベース板 (SUS316) 1個
- ⑤ 絶縁スペーサー (PPS) 1個
- ※3～6 ⑥ スプリング (1K) (SUS316) 1個 ※1kgf
- ⑦ 電極押え (SUS316) 1個
- ⑧ 電極ガイド (PPS) 1個
- ⑨ セルボディ (SUS316) 1個
- ※1 ⑩ O-リング (パーフロ) 2個
- ⑪ 窓緩衝シート (PTFE) 1個
- ⑫ ノックピン (PPS) 2個
- ⑬ セルカバー (SUS316) 1個
- ⑭ S2600 観察用透明電極 (石英, 成膜材 (Cu))

- (1) 観察用透明電極 (銅) 1枚
- (2) 観察用透明電極 (銅) 3枚セット

上記より、1つご選択ください。

■ 交換用パーツ

- (※1) S2600 ゴム 1回分
- (※2) 504210 絶縁スリーブ 8個 (M4用)
- (※3) SB2A-OP02 スプリング (1K)

■ オプション

- (※4) SB2A-OP03 スプリング (3K)
- (※5) SB2A-OP04 スプリング (5K)
- (※6) SB2A-OP05 スプリング (7K)

株式会社 イーシーフロンティア

〒619-0237 京都府相楽郡精華町3丁目2番30号

(TEL)0774-39-8299 (FAX)0774-39-8010 (MAIL) info@ec-frontier.co.jp

https://www.ec-frontier.co.jp

