


電池評価用樹脂2極セル ～ SB8 ～



■セル構成

- ① 集電棒 (SUS316) 2個
- ② 蝶ナット (SUS304) 8個
- ※2 ③ 絶縁スリーブ (PPS) 8個
- ④ 正極ボディ (SUS316) 1個
- ※3～6 ⑤ スプリング (3K) (SUS316) 1個 ※3 kgf
- ※7～8 ⑥ 電極押え (SUS316) 1個
- ⑦ 電極ガイド (PPS) 1個
- ⑧ 負極ガイド (PPS) 1個
- ※1 ⑨ O-リング (パーフロ) 2個
- ⑩ スリーブ付ボルト (SUS304) 8個
- ⑪ セルボディ (PPS) 1個
- ⑫ 負極ボディ (SUS316) 1個

■交換用パーツ

- (※1) S800 ゴム 3回分
- (※2) 504210 絶縁スリーブ 8個 (M4用)

■オプション

- (※3) SB8-OP01 スプリング (1K)
- (※4) SB8-OP02 スプリング (3K)
- (※5) SB8-OP03 スプリング (5K)
- (※6) SB8-OP04 スプリング (7K)
- (※7) SB8-OP05 電極押え ステンレス (SUS316)
- (※8) SB8-OP06 電極押え モリブデン

株式会社 イーシーフロンティア

〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台3丁目2番30号

(TEL)0774-39-8299 (FAX)0774-39-8010 (MAIL) info@ec-frontier.co.jp

http://www.ec-frontier.co.jp

