

# 光学観察用電気化学セル(プレート電極タイプ) ~ VB1400A ~

## ■ セル構成

### B1400A 光学観察用電気化学セル(プレート電極タイプ) 本体

- ① 六角穴付ボルト (SUS304) 4本
- ② 窓押え板 (PEEK) 1個
- ③ O-リング1 (バイトン) 1個 ※1
- ④ 観察窓 (石英) t=0.5 mm ※2
- ⑤ 対極白金メッシュ 1枚 ※3
- ⑥ テフロンチューブ (PTFE) 2 m 1/16インチ ※4
- ⑦ チューブ用ブランクキャップ (PEEK) 1個 ※5
- ⑧ チューブコネクタ (PEEK) 1個 1/16インチ用 ※6
- ⑨ 注液 / 排気用キャップ (PEEK) 1個
- ⑩ O-リング2 (バイトン) 1個 ※1
- ⑪ 参照電極ホルダー (PEEK) 1個 直径6 mm適合
- ⑫ O-リング3 (バイトン) 1個 ※1
- ⑬ ノックピン (PEEK) 2個
- ⑭ 本体 (PEEK) 1個
- ⑮ 対極集電プローブ (白金, PEEK) 1個 ※7
- ⑯ O-リング4 (バイトン) 1個 ※1
- ⑰ 集電ネジ (SUS304/金メッキ) 1個
- ⑱ 集電ケーブル 1本
- ⑲ ローレットビス (真鍮/ニッケルメッキ) 1個
- ⑳ 集電ネジ用ドライバー 1個 ※8
- ㉑ 六角棒レンチ(①用) 1本

### B1400 スペーサー

下記より選択いただけます。



- (1) B1400 0.5 mmスペーサー 2種1式
- (2) B1400 1.0 mmスペーサー 2種1式
- (3) B1400 2.0 mmスペーサー 2種1式

## ■ 交換用パーツ

- ※1 : B1400A O-リング 3回分
- ※2 : B1400 観察窓 1枚
- ※3 : B1400 対極白金メッシュ 1枚
- ※4 : 16080 テフロンチューブ 2 m
- ※5 : B1100 チューブ用ブランクキャップ 5個
- ※6 : B1100 チューブコネクタ 5個
- ※7 : B1400 対極集電プローブ補修キット3回分

## ■ オプション

- ※1 : B1400A パーフロO-リング 1回分



株式会社 イーシーフロンティア

〒619-0237 京都府相楽郡精華町3丁目2番30号

(TEL)0774-39-8299 (FAX)0774-39-8010 (MAIL) info@ec-frontier.co.jp

https://www.ec-frontier.co.jp

