

高気密H型セル ～VB2000～


■ セル構成

- ★ **16080 テフロンチューブ 2m**
① テフロンチューブ (PTFE) 2m
- ★ **B2000 作用電極用セルキャップ**
※2 ② チューブコネクタ (PEEK) 2個
③ 電極ホルダー (PEEK) 2個
④ セプタムホルダー (PEEK) 1個
※1 ⑤ O-リング1 (パーフロ) 2個
⑦ セルキャップ1 (PEEK) 1個
※1 ⑧ O-リング2 (パーフロ) 1個
⑨ フランジクランプ (SUS, アルミニウム) 1個
- ★ **B2000 対極用セルキャップ**
※2 ② チューブコネクタ (PEEK) 2個
③ 電極ホルダー (PEEK) 1個
④ セプタムホルダー (PEEK) 1個
※1 ⑤ O-リング1 (パーフロ) 1個
※1 ⑧ O-リング2 (パーフロ) 1個
⑨ フランジクランプ (SUS, アルミニウム) 1個
⑩ セルキャップ2 (PEEK) 1個
- ★ **B2000 フランジガラスセル2個**
⑪ フランジガラスセル (パイレックスガラス) 2個

■ 交換用パーツ

- (※1) B2000 セルキャップ(作用電極・対極)用ゴム1回分
- (※2) 103206 チューブコネクタ5個

- ★ **B2000 ガasket 2枚**
⑭ ガasket (パーフロ) 2枚
- ★ **B2000 フランジ固定用クランプ**
⑫ ガasket付固定クランプ1 (PP, バイトン) 1個
⑬ 六角穴付ボルト (SUS304) 4個
⑮ ガasket付固定クランプ2 (PP, バイトン) 1個
⑯ ローレットナット (SUS304) 4個
- ★ **B2000 セル固定台**
⑰ セル固定台 (SUS304, ゴム足) 1個
- ★ **B2000 両口スパナ**
⑱ 両口スパナ (SUS304) 1個
- ★ **060045 セプタム 25個**
⑥ セプタム (シリコン) 25個



スターターキットには★マークが含まれております

株式会社 イーシーフロンティア

〒619-0237 京都府相楽郡精華町3丁目2番30号

(TEL)0774-39-8299 (FAX)0774-39-8010 (MAIL) info@ec-frontier.co.jp

<https://www.ec-frontier.co.jp>

