

H型セル ～VB8～ フィルタ溶着ガラスセル

■ セル構成

30200 φ3 テフロンチューブ 2m

① テフロンチューブ (PTFE) 2m

B800 作用電極セルキャップ

- ※1 ② O-リング1 (バイトン) 1個
- ③ 電極ホルダー (PTFE) 2個 ※φ6電極適合
- ※1 ④ O-リング2 (バイトン) 2個 ※φ6電極適合
- ※1 ⑤ シリコン栓 (シリコン) 1個
- ⑥ セルキャップ1 (PTFE) 1個
- ※1 ⑦ O-リング3 (シリコン) 1個

B800 対極セルキャップ

- ③ 電極ホルダー (PTFE) 1個 ※φ6電極適合
- ※1 ④ O-リング2 (バイトン) 1個 ※φ6電極適合
- ※1 ⑦ O-リング3 (シリコン) 1個
- ⑧ セルキャップ2 (PTFE) 1個

B800 フィルタ溶着ガラスセル


⑨ フィルタ溶着ガラスセル (パイレックスガラス/ガラスフィルタ[G4, 孔径: 5~10 μm]) 1個

B800 フィルタ溶着ガラスセル用 固定台

⑩ セル固定台 (塩化ビニル) 1個

■ 交換用パーツ

(※1) B800 セルキャップ用 ゴム 3回分



株式会社 イーシーフロンティア

〒619-0237 京都府相楽郡精華町3丁目2番30号

(TEL) 0774-39-8299 (FAX) 0774-39-8010 (MAIL) info@ec-frontier.co.jp

<https://www.ec-frontier.co.jp>