フロー全電解セル ~ VF1~

■セル構成

★ F100 対極槽 / セルキャップ

① セルキャップ (PEEK) 1個 ※ φ 4電極 (RE-T14 / RE-15) / CE-400 適合

- ※1 ② 0-リング (バイトン) 1個
 - ③ 対極槽 (PEEK) 1個

★ F100 表面積 (850 cm²)用 ガスケット 2 種

- ④ ガスケット1 (バイトン) 1個
- ⑤ ガスケット2 (バイトン) 1個

F100 表面積(1900 cm²)用 ガスケット 2 種

- ④ ガスケット1 (バイトン) 1個
- |⑥ ガスケット3 (バイトン) 1個

上記からご選択いただけます。

★ F100 多孔質ガラス

⑦ 多孔質ガラス 1個

★ F100 作用電極用カーボンフェルト (850 cm²) 50枚

|⑧ カーボンフェルト1 (カーボン) 50枚

F100作用電極用カーボンフェルト (1900 cm²) 25枚

⑨ カーボンフェルト2 (カーボン) 25枚

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 上記からご選択いただけます。

- ★ F100 表面積 (850 cm²) セルブロック
 - ¦⑩ セルブロック1 (PEEK) 1個

「F100 表面積 (1900 cm²) セルブロック

¦⑪ セルブロック2 (PEEK) 1個


_____上記からご選択いただけます。


- ★ F100 チューブコネクタ (1/16"チューブ適合) 2個
 - ① チューブコネクタ (PEEK) 2個
- ★ F100 作用電極プローブ
- ※1 ③ 作用電極プローブ (PEEK/ ø 0.6白金線/バイトン) 1個
- ★ 16080 1/16"テフロンチューブ 2m
 - (PTFE) 2m


■ 交換用パーツ

(※1) F100 セルキャップ・プローブ用 ゴム 3回分

スターターキットには★マークが含まれております







株式会社 イーシーフロンティア

〒619-0237 京都府相楽郡精華町3丁目2番30号 (TEL)0774-39-8299 (FAX)0774-39-8010 (MAIL) info@ec-frontier.co.jp https://www.ec-frontier.co.jp

