

# EQCMセル ～ VQ2 ～

## ■ セル構成






- ★ 16080 1/16" テフロンチューブ2m
  - ① テフロンチューブ (PTFE) 2m
- ★ M200 セルキャップ (ガスパージ有)
  - ※1 ② O-リング1 (バイトン) 1個
  - ③ 電極ホルダー (PTFE) 2個 ※φ6電極適合
  - ※1 ④ O-リング2 (バイトン) 2個 ※φ6電極適合
  - ※1 ⑤ シリコン栓 (シリコン) 1個
  - ⑥ セルキャップ (PTFE) 1個
  - ※1 ⑦ O-リング3 (シリコン) 1個
- ★ Q200 ガラスセル
  - ⑧ ガラスセル (パイレックスガラス) 1個
- ★ M400 セル固定台
  - ⑮ セル固定台 (塩化ビニル) 1個

## ■ 交換用パーツ

- (※1) M200 セルキャップ (ガスパージ有)用 ゴム 3回分
- (※2) Q200 固定パーツ用 ゴム 3回分

## ■ オプション

Q200 QCM922A用 アダプタホルダー



## ★ Q200 固定パーツ

- ⑨ 固定パーツ1 (PEEK) 1個
- ※2 ⑩ O-リング4 (バイトン) 1個
- ⑪ 固定パーツ2 (PEEK) 1個
- ※2 ⑫ O-リング5 (バイトン) 2個
- ⑬ 固定パーツ3 (PEEK) 1個
- ⑭ 固定パーツ4 (PEEK) 1個

スターターキットには★マークが含まれております

## 株式会社 イーシーフロンティア

〒619-0237 京都府相楽郡精華町3丁目2番30号  
 (TEL)0774-39-8299 (FAX)0774-39-8010 (MAIL) info@ec-frontier.co.jp  
<https://www.ec-frontier.co.jp>

