


水素電極 ~ RE2300 ~

■ セル構成

- ★ R2300 電極本体
- ※2 ① 白金電極本体 ※フラットシールフェラル付(1個)
(PEEK、ETFE、PTFE、白金線、黄銅/金メッキ端子) 1個
- ※3 ② 1/16"用 フラットシールフェラル (ETFE) 1個
- ③ 1/16"用 チューブコネクタ (PEEK) 1個
- ※4 ④ φ3用 フラットシールフェラル (ETFE) 1個
- ⑤ φ3用 チューブコネクタ (PEEK) 1個
- ⑥ 電極ボディ (PEEK) 1個
- ※1 ⑦ O-リング1 (バイトン) 1個
- ⑧ ガラス管ガイド (PEEK) 1個
- ※6 ⑨ 内管 (パイレックス) 1個
- ※1 ⑩ O-リング2 (バイトン) 1個
- ⑪ 固定用ネジ(PEEK) 1個
- ※5 ⑫ 多孔質ガラス管付ジャンクション管
(パイレックス、FEP熱収縮チューブ、液絡部：多孔質ガラス) 1個
- ★ 16080 1/16" テフロンチューブ 1m
- ⑬ テフロンチューブ (PTFE) 1m
- ★ 30200 φ3 テフロンチューブ 1m
- ⑭ φ3テフロンチューブ (PTFE) 1m




■ 交換用パーツ

- (※1) R2300 ゴム 5回分
- (※2) R2300 白金電極本体
- (※3) R2300 1/16"用 フラットシールフェラル 5個
- (※4) R2300 φ3用 フラットシールフェラル 5個
- (※5) R2300 多孔質ガラス付ジャンクション管 3本
- (※6) R2300 内管3本

■ オプション

- (※7) R2300電解水素発生用 VB9 キャップ 1個

- (1) 16080 1/16"テフロンチューブ (PTFE) 1m
- (2) 1/16"用チューブコネクタ (PEEK) 1個
- (3) 1/16"用フラットシールフェラル (ETFE) 1個 + 予備2個
- (4) O-リング3 (バイトン) 1個 + 予備2個
- (5) セルキャップ本体 (アクリル) 1個
- (6) O-リング4 (シリコン) 1個 + 予備2個



スターターキットには★マークが含まれております

株式会社 イーシーフロンティア

〒619-0237 京都府相楽郡精華町3丁目2番30号

(TEL)0774-39-8299 (FAX)0774-39-8010 (MAIL) info@ec-frontier.co.jp

<https://www.ec-frontier.co.jp>